


Art.-Nr.: 10.01.38.00746



技術資料

ノズル径	0.9 mm
質量	3.900 kg
エア消費量 [l/min]	375.0 l/min
真空発生器の実現	マルチステージエジェクタ SEMP
吸引セルの本数	82
グリッパーの長さ L	640.00 mm
幅B	130.00 mm
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	5R36

FXP-SW90 640 5R36 SPB2-20P

- 真空グリッパー FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00746

デザインデータ

グリッパーの長さ L2	600.00 mm
グリッパーの長さ L	640.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	122.00 mm
高さ H2	33.00 mm
高さ H	83.00 mm
グリッパーの長さ L3	154.00 mm
幅B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm
高さ H4	5.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	90.0 mm
バルブタイプ	SW
高さ H5	28.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが 1,234 mmおよび 1,432 mmの真空グリッパーは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-SW90 640 5R36 SPB2-20P



技術資料

質量	3.900 kg
エア消費量 [l/min]	375.0 l/min
吸引セルの本数	82
最大吸込量	1,350.0 l/min
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	5R36
吸着面	真空パッド
250 mbarでの吸着力	210.00 N
ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55%	



31.12.2027


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00746

Art.-Nr.: 10.01.38.00746



発注データ アクセサリ 10.01.38.00746

Typ		本数
バルブユニット	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
バルブユニット	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
ロボットフランジ	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
真空スイッチ	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空マンオメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
真空スイッチ	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485



発注データ スペアパーツ 10.01.38.00746

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS FXP-SEMP-75 DECKEL	10.01.38.02187
マスキングフォイル	MASK-FOL SW90 600 5R36 FXP-FMP	10.01.38.00531
サイレンサ(箱型)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



エリアグリッパー

FXP-SW90 640 5R36 SPB2-20P



Art.-Nr.: 10.01.38.00746



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.00746

Typ		本数
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00746