


**FMP-SW140 1036 3R54 SPB2-40P G60**

Art.-Nr.: 10.01.38.03093

**Teknik veriler**


|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ağırlık                  | 5,800 kg    |
| Şekil bağlantı parçaları | Düz         |
| Uzunluk L                | 1.036,00 mm |
| Genişlik B               | 130,00 mm   |
| Dış çap D                | 60,00 mm    |
| Ürün ailesi              | FMP         |
| Düzenleme                | 3R54        |

FMP-SW140 1036 3R54 SPB2-40P G60

- FMP-S'de entegre kontrol valfleri (opsiyonel)
- FMP-S versiyonu ile vakum açma/kapama (24V DC, normalde açık) ve üfleme açma/kapama (24V DC, normalde kapalı) kontrolünün yanı sıra hortum akümülatörü ön yükü ve fan havalandırma fonksiyonu
- Uç kapağa entegre edilmiştir
- Elektrik bağlantısı: M12 fiş (4 kutuplu)

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)



**Tasarım verileri**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Uzunluk L2       | 996,00 mm   |
| Uzunluk L        | 1.036,00 mm |
| Genişlik B       | 130,00 mm   |
| Yükseklik H1     | 150,40 mm   |
| Yükseklik H2     | 55,00 mm    |
| Yükseklik H      | 104,80 mm   |
| Dış çap D        | 60,00 mm    |
| Uzunluk L3       | 90,00 mm    |
| Genişlik B3      | 21,60 mm    |
| Yükseklik H3     | 7,70 mm     |
| Yükseklik H4     | 5,50 mm     |
| Delik aralığı Y1 | 90,0 mm     |
| Valf tipi        | SW          |
| Yükseklik H5     | 46,00 mm    |

Not: İç çapı D boyutuna eşit olan vakum hortumu gereklidir. Bakınız Teknik Veriler -> Şekil

Tasarım verileri FMP-SW140 1036 3R54 SPB2-40P G60

**Teknik veriler**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Ağırlık                              | 5,800 kg    |
| Emme hücresi sayısı                  | 56          |
| $P_u = -0,25$ bar için tahliye oranı | 750,0 l/min |
| Ürün ailesi                          | FMP         |
| Düzenleme                            | 3R54        |
| Sızdırmazlık elemanı                 | Vantuzlar   |
| 250 mbar'da emme kuvveti             | 480,00 N    |

Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume



31.12.2027



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03093](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03093)

Art.-Nr.: 10.01.38.03093

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.03093**

| Typ                             |                                   | Ürün numarası  |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Cover (complex)                 | ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP | 26.07.03.00002 |
| Solenoid valf                   | EMVP 50 24V-DC 3/2 NO             | 10.05.02.00069 |
| Flanş plakası                   | FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR         | 10.01.10.05701 |
| Flexolink                       | FLK G1/2-IG G1/2-AG               | 10.01.03.00175 |
| Süspansiyon, esnek              | FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05697 |
| Süspansiyon, esnek              | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05695 |
| Süspansiyon, esnek              | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05687 |
| Süspansiyon, esnek              | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05168 |
| Süspansiyon, esnek              | FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05698 |
| Süspansiyon, esnek              | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG   | 10.01.10.05696 |
| Süspansiyon, sert               | FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05810 |
| Süspansiyon, sert               | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05806 |
| Süspansiyon, sert               | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05809 |
| Süspansiyon, sert               | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05805 |
| Süspansiyon, sert               | FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05808 |
| Süspansiyon, sert               | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05803 |
| Flanş modülü                    | MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP          | 10.01.21.00244 |
| Montaj seti reed anahtarı       | SET fuer-Sensor(FXP/FMP)          | 10.01.38.01194 |
| Montaj seti                     | SET FXC-FMC                       | 10.01.21.01291 |
| Montaj seti                     | SET FXP-FMP                       | 10.01.21.02407 |
| Montaj seti                     | SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20         | 10.01.21.00243 |
| Toz filtresi                    | STF 60 P 4.5 SSD                  | 10.07.01.00259 |
| Vakum manometresi               | VAM 40 V U BAR                    | 10.07.02.00046 |
| Valf ünitesi                    | VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC           | 10.01.21.02405 |
| Vakum hortumu (metre)           | VSL 71-60 PU-DS-AS TR             | 10.07.09.00034 |
| Vakum sensörü(inst)             | VS-MONT 50x15.8x25 VS             | 10.06.02.00343 |
| Vakum sensörü(inst)             | VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP       | 10.01.38.02485 |
| Vacuum distributor              | VTR-SL 3x RST60                   | 10.01.10.02779 |
| Flange plate                    | FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC        | 10.01.21.00313 |
| Flexolink                       | FLK G1/2-IG G1/2-AG V             | 10.01.03.00207 |
| Hose connector, bent (inst)     | SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP         | 10.01.38.00300 |
| Hose connector, straight (inst) | SCHL-AN 60-79x79x45 FMP           | 10.01.38.00301 |
| Sealing plate (inst)            | VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG         | 10.01.21.01280 |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.03093**

| Typ                       |                 | Ürün numarası  |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |

