


Art.-Nr.: 10.01.38.03420



FMP-S-SVK 640 3R18 O20 G32

技術資料


属性	価値
質量	3.500 kg
デザイン金具	ストレート
最大エア消費量 真空破壊	800.0 l/min
材質種類	スポンジオープン、高さ20 mm
製品仕様エリアグリッパー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
グリッパーの長さ L	640.00 mm
幅B	130.00 mm
外径D	32.00 mm
製品ファミリー	FMP
アレンジメント	3R18

- 真空グリッパー FMP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO) 、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド



Art.-Nr.: 10.01.38.03420



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	600.00 mm
グリッパーの長さ L	640.00 mm
幅 B	130.00 mm
高さ H1	111.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	70.00 mm
外径 D	32.00 mm
グリッパーの長さ L3	77.00 mm
幅 B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm
高さ H4	5.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	90.0 mm
バルブタイプ	SVK
高さ H5	41.00 mm

※FMPシリーズの真空エアの接続には、デザインデータの寸法Dの値と同じ内径の真空エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FMP-S-SVK 640 3R18 O20 G32

 技術資料

属性	値
電気の接続	プラグM12、4ピン
質量	3.500 kg
材質種類	スポンジオープン、高さ20 mm
吸引セルの本数	99
製品仕様エリアグリッパー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
PU=-0.25barの場合の真空到達率	450.0 l/min
製品ファミリー	FMP
アレンジメント	3R18
供給電圧	24V - DC
吸着面	スポンジ
250 mbarでの吸着力	820.00 N

注記：エア消費量：圧縮エア入力圧力5.5 barの場合 / 吸着力：吸引力：真空度-0.25 bar、グリッパーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合 / 要吸込量：真空度-0.25 bar、グリッパーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合：必要な吸引力：使用する真空発生器は、-0.25 barの真空で少なくとも規定の吸引量（FMPの真空接続口）を提供しなければなりません。規定吸引量の135

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.38.03420

Art.-Nr.: 10.01.38.03420

**生産終了品**

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**
この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。
代替品

**発注データ アクセサリ 10.01.38.03420**

Typ		本数
ホースコネクタ、ストレート (inst)	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S	10.01.38.03581
ホースコネクタ、変形 (インストール)	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S	10.01.38.04297
シーリングプレート (inst)	VR5-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**発注データ スペアパーツ 10.01.38.03420**

Typ		本数
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR FMP-S-32	10.01.38.03516
マスキングフォイル	MASK-FOL SVK 600 3R18 FXP-FMP	10.01.38.00317

**発注データ ウェアパーツ 10.01.38.03420**

Typ		本数
シーリングプレート (FX/FM)	DI-PL 640x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.00405