



FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0


## 技術資料

属性	値
構築真空スイッチ	ノーマルオーブン
質量	6.300 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
エア消費量 [l/min]	875.0 l/min
真空発生器の実現	マルチステージエジェクタ SEMP
材質種類	Schaum Offen, Höhe 20 mm
吸引セルの本数	198
製品仕様エリアグリッパー	2x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
グリッパーの長さ L1	1,242.00 mm
グリッパーの長さ L	1,234.00 mm

- 真空グリッパー FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

## デザインデータ



デザインデータ FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0

属性	値
グリッパーの長さ L1	1,242.00 mm
グリッパーの長さ L2	1,194.00 mm
グリッパーの長さ L	1,234.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	99.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	70.00 mm
グリッパーの長さ L3	158.40 mm
幅B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが1,234 mmおよび1,432 mmの真空グリッパーは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。



Art.-Nr.: 10.01.38.06691

**技術資料**

属性	値値
質量	6.300 kg
エア消費量 [l/min]	875.0 l/min
材質種類	Schaum Offen, Höhe 20 mm
吸引セルの本数	198
製品仕様エリアグリッパー	2x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
最大吸込量	2,940.0 l/min
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	3R18
供給電圧	24V - DC
吸着面	スponジ
250 mbarでの吸着力	1,650.00 N
ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55%	

**その他の資料**

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.38.06691](http://www.schmalz.co.jp/10.01.38.06691)

**生産終了品**

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**

この時点から、当該商品はご注文いただけなくなります。

代替品

Art.-Nr.: 10.01.38.06691



## 発注データ アクセサリ 10.01.38.06691

Typ		本数
接続ケーブル	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
ペンタブリズム	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
ロボット法兰ジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
リッドサスペンション	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
リッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
リッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リッドサスペンション	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
リッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
ロボット法兰ジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
ロボット法兰ジ	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空ホース(メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
ロボット法兰ジ	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
フレックスリンク	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015



## 発注データ スペアパーツ 10.01.38.06691

Typ		本数
エジェクターアッセンブリー	EJEK-BG FXP-i 75 S NO	10.01.38.06651
エジェクターアッセンブリー	EJEK-BG FXP-i 100 S NO	10.01.38.06653
マスクホイル(接着)	MASK-FOL SVK 1194 3R18 FXP-/FMP-i	10.01.38.07242
サイレンサ(箱型)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607



エリアグリッパー

# FXP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06691



発注データ ウェアパーツ 10.01.38.06691

Typ		本数
シーリングプレート(FX/FM)	DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07241



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.06691](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.06691)

4