



Art.-Nr.: 10.01.38.06818



FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

- Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Aperto senza corrente
Peso	3,400 kg
Raccordi di forma	Dritto
Consumo d'aria massimo da soffiare	800,0 l/min
Funzione supplementare di una presa ad area	1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Lunghezza L1	446,00 mm
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Famiglia di prodotti	FMP

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	446,00 mm
Lunghezza L2	402,00 mm
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	147,00 mm
Altezza H2	56,00 mm
Altezza H	106,00 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Lunghezza L3	80,90 mm
Larghezza B3	21,60 mm

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma



presa a vuoto ad area

FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0



Art.-Nr.: 10.01.38.06818



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	3,400 kg
Numero di celle di aspirazione	23
Funzione supplementare di una presa ad area	1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio
Capacità di aspirazione richiesta per $p_u = -0,25$ bar	300,0 l/min
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	3R54
Tensione	24V - DC
con	Nessun display del vuoto
Elemento di tenuta	Ventose
Forza di presa a -250 mbar	250,00 N

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.38.06818



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.06818

Art.-Nr.: 10.01.38.06818

**Ordinare gli accessori dati 10.01.38.06818**

Typ		codice articolo
Kit pezzi di fissaggio	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Coperchio (complesso)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Cavo di connessione	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Pentaprisme	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
Kit pezzi di fissaggio	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
Modulo flangiata	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Sospensione, rigida	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Sospensione, rigida	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Valvola elettromagnetica	EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC	10.05.02.00151
Kit fissaggio interruttore	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Kit pezzi di fissaggio	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Filtro della polvere	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Distributore per vuoto	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Cavo di connessione	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015
Attacco di tubo flessibile, diritto	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP-S	10.01.38.03581
Attacco di tubo flessibile, flesso	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP-S	10.01.38.04297
Piastra di chiusura (mont)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.38.06818**

Typ		codice articolo
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR FMP-i-32 NO	10.01.38.06610
Lamiera maschera	MASK-FOL SW140 402 3R54 FXP-/FMP-i	10.01.38.07259

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.38.06818**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiutto (tondo)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

