


Art.-Nr.: 10.01.38.10034



FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P

## 技術資料

| 属性            | 価値             |
|---------------|----------------|
| グripperの長さ L  | 442.00 mm      |
| 幅B            | 130.00 mm      |
| 真空パッドタイプ      | ペローズ真空パッド SPB2 |
| 径 Ds          | 40.0 mm        |
| バルブタイプ        | 落下防止弁          |
| 250 mbarでの吸着力 | 240.00 N       |
| 配置吸引セル        | 3列、54mm        |



デザインデータ FA-Xi SVK 442 3R54 SPB2-40P

## デザインデータ

| 属性                   | 価値             |
|----------------------|----------------|
| グripperの長さ L2        | 402.00 mm      |
| グripperの長さ L         | 442.00 mm      |
| 幅B                   | 130.00 mm      |
| 高さ H1                | 134.00 mm      |
| 高さ H2                | 55.00 mm       |
| 高さ H                 | 105.00 mm      |
| 呼び径 dn               | 12.00 mm       |
| 真空パッドタイプ             | ペローズ真空パッド SPB2 |
| 径 Ds                 | 40.0 mm        |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 90.0 mm        |
| バルブタイプ               | 落下防止弁          |

Art.-Nr.: 10.01.38.10034



## 技術資料

| 属性            | 価値            |
|---------------|---------------|
| 構築真空スイッチ      | PNPスイッチング     |
| 到達真空圧         | 71.0 %        |
| ノイズレベル吸引      | 75.0 dB(A)    |
| 質量            | 2.900 kg      |
| エア消費量 [l/min] | 480.0 l/min   |
| 吸引セルの本数       | 22            |
| 最適作動圧         | 5.00 bar      |
| 最大吸込量         | 1,310.0 l/min |
| サイズ           | 1x100         |
| 電磁弁           | ノーマルオープン      |
| 供給電圧          | 24V - DC      |
| 250 mbarでの吸着力 | 240.00 N      |
| 配置吸引セル        | 3列、54mm       |

エア消費量は、アプリケーションの典型的なワーク/搬送プロセスに対して有効であるが、特定の使用ケースでは、上方にも下方にも逸脱する可能性がある。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.38.10034](http://www.schmalz.co.jp/10.01.38.10034)



## 発注データ アクセサリ 10.01.38.10034

| Typ           |                                  | 本数             |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| 取付けセット        | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689 |
| 取付けセット        | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732 |
| フランジベース       | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734 |
|               | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701 |
| フレキシブルサスペンション | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687 |
| リジッドサスペンション   | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809 |
| フレックスリンク      | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175 |
| 取付フランジブラケット   | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746 |
| 取付フランジブラケット   | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733 |
| 接続ケーブル        | ASK B-M12-5 5000 K-5P            | 21.04.05.00080 |
| 接続ケーブル        | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5         | 21.04.05.00211 |
| 分岐配管具         | ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4     | 10.02.02.03490 |



Art.-Nr.: 10.01.38.10034



## 発注データ スペアパーツ 10.01.38.10034

| Typ            |                             | 本数             |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| チェックバルブのボール    | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     | 10.02.02.02414 |
| シーリングフレーム      | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc | 10.01.38.08523 |
| サイレンサ付き（キューブ型） | SD 141.9x96x40 FA-X         | 10.01.38.08509 |



## 発注データ ウェアパーツ 10.01.38.10034

| Typ         |                 | 本数             |
|-------------|-----------------|----------------|
| ペローズ真空吸着パッド | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |