


Art.-Nr.: 10.01.38.03471



FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60

Технические данные

Attribute	Value
Вес	7.000 kg
Фигурная фурнитура	Прямой
Макс. потребление воздуха при сбросе	800.0 l/min
Функция вакуумного захвата большой площади	1x регулирующий клапан вакуумный / продувочный клапан
Длина L	1234.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Наружный диаметр D	60.00 mm
Семейство продуктов	FMP
Аранжировка	3R54


- Интегрированные управляющие клапаны в FMP-S (в качестве опции)
- Управление включением/выключением вакуума (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт) и включением/выключением выдувания (24 В постоянного тока, нормально замкнутый контакт), а также предварительное натяжение шлангового накопителя и функция подачи воздуха через воздухопроводку в версии FMP-S
- Интегрировано в торцевую крышку
- Электрическое подключение посредством разъема M12 (4-контактного)

Доступные запасные части: уплотнительная губка (DI-PL), захват (SPB2)

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	1194.00 mm
Длина L	1234.00 mm
Ширина B	130.00 mm
Высота H1	150.40 mm
Высота H2	55.00 mm
Высота H	104.80 mm
Наружный диаметр D	60.00 mm
Длина L3	77.00 mm
Ширина B3	21.60 mm
Высота H3	7.70 mm

Примечание: Требуется вакуумный шланг с внутренним диаметром, совпадающим с размером D. См. Технические данные - & gt; Форма



Конструктивные данные FMP-S-SVK 1234 3R54 SPB2-40-P G60



Art.-Nr.: 10.01.38.03471

**Технические данные**

Attribute	Value
Электрическое подключение	Male connect M12, 4 pol
Вес	7.000 kg
Количество всасывающих камер	66
Функция вакуумного захвата большой площади	1x регулирующий клапан вакуумный / продувочный клапан
Скорость вакуумирования для $p_i = -0,25$ бар	900.0 l/min
Семейство продуктов	FMP
Аранжировка	3R54
Напряжение	24V - DC
Уплотнительный элемент	Вакуумная присоска
Всасывающая сила при -250 мбар	720.00 N

Note: Air consumption: At 5.5 bar compressed air input pressure / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and full occupancy of the gripper with a workpiece typical for the application (wooden board with textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the vacuum connection piece of the FMP) at a vacuum of -0.25 bar, but max. 135 % of the specified suction volume

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.03471

**Данные для заказа Аксессуары 10.01.38.03471**

Тип		Количество предметов
Hose connector, straight (inst)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
Hose connector, bent (inst)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
Sealing plate (inst)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Данные для заказа Запасные части 10.01.38.03471**

Тип		Количество предметов
узел клапана	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682
Покрывная пленка	MASK-FOL SVK 1194 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00499

**Данные для заказа Износостойкие части 10.01.38.03471**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.03471