

Art.-Nr.: 10.01.41.00017



Données techniques


Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Connexion	M4-IG
Hauteur H1	71,80 mm
Dmk	30,0 mm
Type de ventouse	Ventouses à soufflets SAB
Fonction ventouse	Broches fixées au centre
Matière	NBR
Soutien de la pièce par la matière	NBR
Zone de travail [mm]	60.7 ... 66.5

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Le blocs de bridage et préhension 3D Balance SSCB est livrée montée. La livraison se compose de :

Ventouse composée d'un corps en aluminium avec broches de positionnement
ventouses FSG-VU1 ou SAB-NBR

Pièces de rechange disponibles : ventouses (jeu de pièces de rechange), capuchon de protection



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H1	71,80 mm
Diamètre extérieur D1	66,0 mm
Filetage G1	M4-F
Filetage G2	M3-M
Dmk	30,0 mm
Allongement Z	8,00 mm
Hauteur d'utilisation EH (min.)	60,70 mm
Hauteur d'utilisation EH (max.)	66,50 mm
Allongement de la course d'aspiration Zs	5,8 mm

Données de construction SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR



Art.-Nr.: 10.01.41.00017



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Poids propre	200,0 g
Taille	22,00



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.41.00017

