


Art.-Nr.: 10.01.38.03476



技術資料

属性	価値
質量	6.500 kg
デザイン金具	ストレート
最大エア消費量 真空破壊	800.0 l/min
製品仕様：グリッパー	フィルター付き
製品仕様エリアグリッパー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
グリッパーの長さ L	1,036.00 mm
幅B	130.00 mm
外径D	60.00 mm
製品ファミリー	FMP
アレンジメント	3R54


FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P F G60

- 真空グリッパー FMP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO) 、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド



Art.-Nr.: 10.01.38.03476



デザインデータ

属性	値
グリップーの長さ L2	996.00 mm
グリップーの長さ L	1,036.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	150.40 mm
高さ H2	55.00 mm
高さ H	104.80 mm
外径D	60.00 mm
グリップーの長さ L3	77.00 mm
幅B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm
高さ H4	5.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	90.0 mm
バルブタイプ	SVK
高さ H5	46.00 mm

※FMPシリーズの真空エアの接続には、デザインデータの寸法Dの値と同じ内径の真空エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FMP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40-P F G60



技術資料

属性	値
電気の接続	プラグM12、4ピン
質量	6.500 kg
製品仕様：グリップー	フィルター付き
吸引セルの本数	56
製品仕様エリアグリップー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
PU=-0.25barの場合の真空到達率	750.0 l/min
製品ファミリー	FMP
アレンジメント	3R54
供給電圧	24V - DC
と	フィルター
吸着面	真空パッド
250 mbarでの吸着力	600.00 N

注記：エア消費量：圧縮エア入力圧力5.5 barの場合 / 吸着力：吸引力：真空度-0.25 bar、グリップーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合 / 要吸込量：真空度-0.25 bar、グリップーをフル稼働させ、アプリケーションに典型的なワーク（表面がテクスチャー加工された木材の板）を使用した場合：必要な吸引力：使用する真空発生器は、-0.25 barの真空で少なくとも規定の吸引量（FMPの真空接続口）を提供しなければなりません。規定吸引量の135



Art.-Nr.: 10.01.38.03476



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.38.03476



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2027**

この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。

代替品

発注データ アクセサリ **10.01.38.03476**

Typ		本数
ホースコネクタ、ストレート (inst)	SCHL-AN 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03582
ホースコネクタ、変形 (インスト)	SCHL-AN W 60-79x79x45 FMP-S	10.01.38.03983
シーリングプレート (inst)	VR5-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

発注データ スペアパーツ **10.01.38.03476**

Typ		本数
ソレノイドバルブ組立	VENT-BGR FMP-S-50	10.01.38.03682

発注データ ウェアパーツ **10.01.38.03476**

Typ		本数
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 40 SI-55 P F	10.01.38.00452

