

Art.-Nr.: 10.01.42.00056




技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	100.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	M10-AG
ニップル材質	スチール

SAXB 100 ED-85 M10-AG

真空パッドSAXBは、様々なサイズがラインアップされています。パッドにネジが糊付けされた状態で納品されます。



デザインデータ

高さ H	56.60 mm
外径 D1	78.4 mm
スレッド G1	M10-M
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	25.8 mm
径 Ds	99.6 mm
径 Dmax(S)	109.0 mm

デザインデータ SAXB 100 ED-85 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.42.00056



技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	45.0 mm
吸着力 (-600mbar)	210.00 N
質量	97.40 g
水平方向の力	264.0 N
水平方向の力 油性表面	243.0 N
ボリューム	138.400 cm ³
サイズ	100.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	M10-M
製品ファミリー	SAXB

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨
ホース径はホース長さ約2mでの値です。

