

Ventosa a soffietto (tonda)

SAXB 120 ED-85 M16-AG



Art.-Nr.: 10.01.42.00070




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	120,00
Numero di pieghe	1,5
Connezione	M16-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

SAXB 120 ED-85 M16-AG

La ventosa a soffietto SAXB, disponibile in vari diametri, è fornita con un nipplo di collegamento sovrastampato ad incastro.



Dati di costruzione

Altezza H	67,80 mm
Diametro esterno D1	95,0 mm
Filettatura G1	M16-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	32,0 mm
Diametro Ds	120,6 mm
Diametro Dmax(S)	131,0 mm

Dati di costruzione SAXB 120 ED-85 M16-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00070

Art.-Nr.: 10.01.42.00070

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	67,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	275,00 N
Peso	126,00 g
Forza laterale	479,0 N
Forza laterale superficie oleosa	380,0 N
Volume	251,700 cm ³
Misura	120,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	M16-AG
Famiglia di prodotti	SAXB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

