

Art.-Nr.: 10.01.38.07421



FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0


- 真空グリッパー FXP-S (オプションモデル) は電磁弁を内蔵しています。
- 吸着オン/オフ (24V-DC、NO)、真空破壊オン/オフ (24V-DC、NC)
- エンドカバーに内蔵
- 電気接続口: M12オネジ・4ピン

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド

技術資料

属性	価値
ノズル径	0.7 mm
構築真空スイッチ	ノーマルオープン
質量	6.100 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
エア消費量 [l/min]	875.0 l/min
真空発生器の実現	マルチステージエジェクタ SEMP
材質種類	OSポンジ、厚み20 mm
吸引セルの本数	197
製品仕様エリアグリッパー	2x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
グリッパーの長さ L1	1242.00 mm

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	1242.00 mm
グリッパーの長さ L2	1194.00 mm
グリッパーの長さ L	1234.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	99.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	70.00 mm
グリッパーの長さ L3	158.40 mm
幅B3	21.60 mm
高さ H3	7.70 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※長さが1,234 mmおよび1,432 mmの真空グリッパーは、サイレンサが2つ付属します。※FXPシリーズへの圧縮エアの供給には、外径12 mm、内径9 mmの圧縮エア用ホースを使用してください。

デザインデータ FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

Art.-Nr.: 10.01.38.07421



技術資料

属性	値
質量	6.100 kg
エア消費量 [l/min]	875.0 l/min
材質種類	Oスポンジ、厚み20 mm
吸引セルの本数	197
製品仕様エリアグリッパー	2x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
最大吸込量	2940.0 l/min
製品ファミリー	FXP
アレンジメント	3R18
供給電圧	24V - DC
と	真空圧表示なし
吸着面	スポンジ
250 mbarでの吸着力	1650.00 N
ノイズレベル: 74 dB(A)、最大真空度: 55%	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.38.07421

Art.-Nr.: 10.01.38.07421



データアクセサリを注文する **10.01.38.07421**

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
ペンタプリズム	PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i	10.01.38.06443
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
フレキシブルサスペンション	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
リジッドサスペンション	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
リジッドサスペンション	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
リジッドサスペンション	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
ロボットフランジ	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
ロボットフランジ	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
取付セット、リードスイッチ	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
取付セット	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
取付セット	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
取付セット	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
スロットナット	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC	10.01.21.00313
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
	ASK B-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.01015



スペアパーツの注文データ **10.01.38.07421**

Typ		製品コード
エジェクターアセンブリ	EJEK-BG FXP-i 75 S NO	10.01.38.06651
エジェクターアセンブリ	EJEK-BG FXP-i 100 S NO	10.01.38.06653
マスクホイール (接着)	MASK-FOL SW70 1194 3R18 FXP-/FMP-i	10.01.38.07330
サイレンサ(箱型)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607

エリアグリッパー

FXP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0



Art.-Nr.: 10.01.38.07421



摩耗部品の注文データ 10.01.38.07421

Typ		製品コード
シーリングプレート(FX/FM)	DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07241



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.38.07421