


Art.-Nr.: 10.01.43.00017

**Datos técnicos**

| Atributo                                | Valor                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro de la tobera                   | 1,1 mm                      |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN             |
| Peso                                    | 1,350 kg                    |
| Función adicional plano aspirante       | Vacuestato y presostato VSi |
| Longitud L                              | 300,00 mm                   |
| Anchura B                               | 130,00 mm                   |
| Altura H                                | 131,40 mm                   |
| Disposición                             | 3R18                        |
| Tipo de válvula                         | Resistencia al flujo        |

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

El sistema de planos aspirantes FMCB se suministra como producto listo para conectar.



Datos de diseño FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

**Datos de diseño**

| Atributo            | Valor     |
|---------------------|-----------|
| Longitud L1         | 331,00 mm |
| Longitud L2         | 99,00 mm  |
| Longitud L          | 300,00 mm |
| Anchura B1          | 159,00 mm |
| Anchura B           | 130,00 mm |
| Altura H1           | 137,40 mm |
| Altura H2           | 20,00 mm  |
| Altura H            | 131,40 mm |
| Diámetro exterior D | 32,00 mm  |
| Diámetro nominal dn | 10,00 mm  |
| Longitud L3         | 102,00 mm |



Art.-Nr.: 10.01.43.00017

**Datos técnicos**

| Atributo                            | Valor                         |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Peso                                | 1,350 kg                      |
| Tipo de material                    | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Número de células de aspiración     | 45                            |
| Familia de productos                | FMCB                          |
| Capacidad de carga (vertical)       | 80,0 N                        |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 350,0 N                       |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.43.00017](http://www.schmalz.com/10.01.43.00017)

**Datos de pedido accesorios 10.01.43.00017**

| Typ                            |                            | Número de artículo |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Distribuidor de vacío          | VTR-SL 3x RST60 2xD32      | 10.01.43.00013     |
| Cable de conexión              | ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR | 21.04.05.00350     |
| Distribuidor de conexiones     | ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8  | 21.04.05.00361     |
| Distribuidor de conexiones     | ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8  | 21.04.05.00362     |
| Cable de conexión              | ASK B-M12-8 5000 K-8P      | 21.04.05.00079     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 42-32 PU-DS-AS TR      | 10.07.09.00036     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 10-7 PU MI-TR          | 10.07.09.00084     |
| Válvula electromagnética       | EMVP 32 24V-DC 3/2 NO      | 10.05.02.00068     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 71-60 PU-DS-AS TR HD   | 10.07.09.00065     |

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.43.00017**

| Typ                          |                                   | Número de artículo |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Chapa embellecedor           | MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR      | 10.01.11.03375     |
| Placa hermetizante (FX/FM)   | DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.11.03658     |
| Vacue-/Presostatos           | VSi V D M8-4                      | 10.06.02.00577     |
| Carcasa (geometría compleja) | GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCM    | 10.01.43.00021     |

