


Art.-Nr.: 10.01.38.10035



FA-Xb SVK 1234 3R18 O20

## Datos técnicos

| Atributo                              | Valor                         |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de material                      | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Función                               | basic                         |
| Longitud L                            | 1.234,00 mm                   |
| Anchura B                             | 130,00 mm                     |
| Tipo de válvula                       | Válvula de flujo              |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar      | 1.640,00 N                    |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm                |



Datos de diseño FA-Xb SVK 1234 3R18 O20

## Datos de diseño

| Atributo                   | Valor            |
|----------------------------|------------------|
| Longitud L2                | 1.194,00 mm      |
| Longitud L                 | 1.234,00 mm      |
| Anchura B                  | 130,00 mm        |
| Altura H1                  | 99,00 mm         |
| Altura H2                  | 20,00 mm         |
| Altura H                   | 70,00 mm         |
| Diámetro nominal dn        | 12,00 mm         |
| Cuadrícula de orificios Y1 | 90,0 mm          |
| Tipo de válvula            | Válvula de flujo |

Art.-Nr.: 10.01.38.10035

**Datos técnicos**

| Atributo                              | Valor                         |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Grado de evacuación                   | 67,0 %                        |
| Nivel acústico de aspiración          | 75,0 dB(A)                    |
| Peso                                  | 6,200 kg                      |
| Consumo de aire [l/min]               | 905,0 l/min                   |
| Tipo de material                      | Espónja abierta, altura 20 mm |
| Número de células de aspiración       | 199                           |
| Función                               | basic                         |
| Presión operativa óptima              | 5,00 bar                      |
| Capacidad de aspiración máx.          | 2.370,0 l/min                 |
| Tamaño                                | 100+66                        |
| Válvula de mando                      | Abierta sin corriente         |
| Elemento de hermetizado               | Espuma d sellado              |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar      | 1.640,00 N                    |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm                |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.38.10035](http://www.schmalz.com/10.01.38.10035)

**Datos de pedido accesorios 10.01.38.10035**

| Typ                   |                                  | Número de artículo |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Kit de fijación       | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689     |
| Kit de fijación       | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732     |
| Módulo de bridas      | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734     |
| Módulo de bridas      | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701     |
| Suspensión, flexibles | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687     |
| Suspensión, rígida    | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809     |
| Flexolink             | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175     |
| Placa de bridas       | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746     |
| Placa de bridas       | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733     |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10035](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10035)

Art.-Nr.: 10.01.38.10035



## Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.10035

| Typ                               |                             | Número de artículo |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Esfera                            | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     | 10.02.02.02414     |
| Marco obturador                   | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc | 10.01.38.08523     |
| Manómetro de vacío                | VAM 40 V U BAR              | 10.07.02.00046     |
| Silenciador (rectangular - Mont.) | SD 141.9x96x40 FA-X         | 10.01.38.08509     |



## Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.10035

| Typ                                 |                                    | Número de artículo |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Pl. hermet. (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M) | DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.38.07241     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10035](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10035)