


# FA-Mb SVK 1234 3R18 O20




Art.-Nr.: 10.01.38.10074



FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

## Données techniques

| Attribut                              | Valeur                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Type de matière                       | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Fonction                              | basic                         |
| Longueur L                            | 1.234,00 mm                   |
| Largeur B                             | 130,00 mm                     |
| Type de vanne                         | Clapet à bille                |
| Force d'aspiration à -250 mbar        | 1.640,00 N                    |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 18 mm                |



Données de construction FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

## Données de construction

| Attribut                | Valeur         |
|-------------------------|----------------|
| Longueur L2             | 1.194,00 mm    |
| Longueur L              | 1.234,00 mm    |
| Largeur B               | 130,00 mm      |
| Hauteur H1              | 117,00 mm      |
| Hauteur H2              | 20,00 mm       |
| Hauteur H               | 70,00 mm       |
| Diamètre extérieur D    | 60,00 mm       |
| Longueur L3             | 134,30 mm      |
| Espacement des trous Y1 | 90,0 mm        |
| Type de vanne           | Clapet à bille |



Art.-Nr.: 10.01.38.10074

**Données techniques**

| Attribut                              | Valeur                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Poids propre                          | 5,500 kg                      |
| Type de matière                       | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration       | 199                           |
| Fonction                              | basic                         |
| Pression de service optimale          | 5,00 bar                      |
| Vanne de commande                     | Sans courant, ouvert          |
| Élément d'étanchéité                  | Mousse d'étanch               |
| Force d'aspiration à -250 mbar        | 1.640,00 N                    |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 18 mm                |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.38.10074](http://www.schmalz.com/10.01.38.10074)

**Données de commande accessoires 10.01.38.10074**

| Typ                       |                                  | Nombre d'article |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| Jeu de pièces de fixation | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689   |
| Jeu de pièces de fixation | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732   |
| Module d' embase          | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734   |
| Module d' embase          | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701   |
| Suspension, souple        | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687   |
| Suspension, rigide        | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809   |
| Flexolink                 | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175   |
| Embase                    | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746   |
| Embase                    | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733   |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.10074**

| Typ                |                             | Nombre d'article |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Bille              | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     | 10.02.02.02414   |
| Cadre d'étanchéité | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc | 10.01.38.08523   |
| Vacuomètre         | VAM 40 V U BAR              | 10.07.02.00046   |



Système de préh. par le vide FA-M

## FA-Mb SVK 1234 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10074



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.10074

| Typ                               |                                    | Nombre d'article |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Pl. étan. (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M) | DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.38.07241   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10074](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10074)