

Art.-Nr.: 10.01.43.00143



ROB-SET FXCB YASKAWA O20

FXCB ロボセットは、以下の製品で構成されます。

- 協働ロボット向け真空グripper FXCB
- フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)
- 接続ケーブル ASK-B
- ソフトウェアが入ったUSBメモリ (オプション)


利用可能スペアパーツ：フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)、接続ケーブル ASK-B、マスキングfoil MASK-FOL、ソレノイドバルブ EMV、シーリングプレート DI-PL、サイレンサ SD

利用可能アクセサリ：真空/圧縮エアホース VSL

## 技術資料

| 属性       | 価値               |
|----------|------------------|
| 構築真空スイッチ | NPNスイッチング        |
| 種類       | HC20DT-B12 <2022 |
| 電磁弁      | ノーマルオープン         |
| と        | 真空グripper FXCB   |
| 用        | 安川               |

## デザインデータ



| 属性            | 価値        |
|---------------|-----------|
| グripperの長さ L1 | 331.00 mm |
| グripperの長さ L2 | 99.00 mm  |
| グripperの長さ L  | 300.00 mm |
| 幅 B1          | 159.00 mm |
| 幅 B           | 130.00 mm |
| 高さ H1         | 137.40 mm |
| 高さ H2         | 20.00 mm  |
| 高さ H          | 131.40 mm |
| 呼び径 dn        | 10.00 mm  |
| グripperの長さ L3 | 102.00 mm |

デザインデータ ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Art.-Nr.: 10.01.43.00143

## 技術資料

| 属性               | 価値            |
|------------------|---------------|
| 質量               | 2.000 kg      |
| 材質種類             | OSポンジ、厚み20 mm |
| 吸引セルの本数          | 45            |
| 最大吸込量            | 525.9 l/min   |
| 製品ファミリー          | ROB-SET-FXCB  |
| 負荷能力（垂直方向）       | 80.0 N        |
| リフト/吊り上げ能力（水平方向） | 350.0 N       |
| 用                | 安川            |

ロボットタイプのテクニカル特性は、地域によって異なる場合があります。記載されているセットの適合性は、欧州標準モデルに基づいています。

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.43.00143](http://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00143)

## スペアパーツの注文データ 10.01.43.00143

| Typ              | 製品コード                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| ソレノイドバルブ         | EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC<br>10.01.11.03420  |
| サイレンサ（箱型）        | SD 97x34x20 FXCB<br>10.01.43.00005                  |
| 真空/正圧スイッチ        | VS <sub>i</sub> V D M8-4<br>10.06.02.00577          |
| シーリングプレート(FX/FM) | DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE<br>10.01.11.03658 |