

Art.-Nr.: 10.01.41.00017

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Connessione	M4-IG
Altezza H1	71,80 mm
Dmk	30,0 mm
Tipo ventosa	Ventose a soffietto SAB
Funzione di ventosa	Perni a fissaggio centrale
Materiale	NBR
Materiale sostegno del pezzo	NBR
Superficie di lavoro [mm]	60.7 ... 66.5

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

La ventosa Cup Balance SSCB viene fornita assemblata. La consegna consiste di:

- Ventosa Cup composta da corpo base in alluminio con perni di posizionamento
- Ventose FSG-VU1 o SAB-NBR

Parti di ricambio disponibili: Ventose (kit parti di ricambio), Coperchio di copertura

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H1	71,80 mm
Diametro esterno D1	66,0 mm
Filettatura G1	M4-IG
Filettatura G2	M3-AG
Dmk	30,0 mm
Freccia elastica Z	8,00 mm
Altezza operativa EH (min.)	60,70 mm
Altezza operativa EH (max.)	66,50 mm
Freccia elastica Zs	5,8 mm

Dati di costruzione SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR



Art.-Nr.: 10.01.41.00017



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Peso	200,0 g
Misura	22,00



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.41.00017

