

Art.-Nr.: 10.01.43.00148




ROB-SET FXCB FANUC SPB2

El set de manipulación FXCB se suministra montado. El suministro se compone de:

- Sistema de planos aspirantes FXCB
- Módulo de brida MOD-FLAN (opcional)
- Cable de conexión ASK-B
- Lápiz USB con software (opcional)

Piezas de repuesto disponibles: módulo de brida MOD-FLAN (opcional), cable de conexión ASK-B, hoja delantera MASK-FOL, electroválvula EMV, placa de esponja DI-PL, silenciador SD

Accesorios disponibles: tubo para vacío / aire comprimido



Datos de diseño ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación NPN
Modelo	CRX
Válvula de mando con para	Abierta sin corriente plano aspirante FXCB FANUC

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	331,00 mm
Longitud L2	114,40 mm
Longitud L	297,00 mm
Anchura B1	159,00 mm
Anchura B	123,20 mm
Altura H1	164,00 mm
Altura H2	47,00 mm
Altura H	158,00 mm
Diámetro nominal dn	10,00 mm
Longitud L3	102,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.43.00148

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	2,000 kg
Número de células de aspiración	15
Capacidad de aspiración máx.	525,9 l/min
Familia de productos	ROB-SET-FXCB
Capacidad de carga (vertical)	80,0 N
Capacidad de elevación (horizontal)	350,0 N
para	FANUC

Dependiendo de la región, las propiedades técnicas de los tipos de robot pueden variar. La compatibilidad indicada del set se refiere a los modelos comúnmente utilizados en Europa.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.43.00148

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.43.00148**

Typ		Número de artículo
Válvula electromagnética	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
Silenciador (rectangular)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vacue-/Presostatos	VSí V D M8-4	10.06.02.00577
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00148