

Art.-Nr.: 10.01.43.00149



ROB-SET FXCB FANUC O20

FXCB ロボセットは、以下の製品で構成されます。

- 協働ロボット向け真空グリッパー FXCB
- フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)
- 接続ケーブル ASK-B
- ソフトウェアが入ったUSBメモリ (オプション)


利用可能スペアパーツ：フランジモジュール MOD-FLAN (オプション)、接続ケーブル ASK-B、マスキングフォイル MASK-FOL、ソレノイドバルブ EMV、シーリングプレート DI-PL、サイレンサ SD

利用可能アクセサリ：真空/圧縮エアホース VSL

技術資料

構築真空スイッチ	NPNスイッチング
種類	CRX
電磁弁	ノーマルオープン
と	真空グリッパー FXCB
用	ファナック

デザインデータ




グリッパーの長さ L1	331.00 mm
グリッパーの長さ L2	99.00 mm
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B1	159.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	137.40 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	131.40 mm
呼び径 dn	10.00 mm
グリッパーの長さ L3	102.00 mm

デザインデータ ROB-SET FXCB FANUC O20



Art.-Nr.: 10.01.43.00149



質量	2.000 kg
材質種類	スポンジオープン、高さ20 mm
吸引セルの本数	45
最大吸込量	525.9 l/min
製品ファミリー	ROB-SET-FXCB
負荷能力（垂直方向）	80.0 N
リフト/吊り上げ能力（水平方向）	350.0 N
用	ファナック

ロボットタイプのテクニカル特性は、地域によって異なる場合があります。記載されているセットの適合性は、欧州標準モデルに基づいています。



発注データ スペアパーツ 10.01.43.00149

Typ		本数
ソレノイドバルブ	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
サイレンサ（箱型）	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
真空/正圧スイッチ	VS _i V D M8-4	10.06.02.00577
シーリングプレート(FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658

