

Art.-Nr.: 10.01.43.00159

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Bauart Vakuumschalter	PNP schaltend
Typ	Serie M,A,H
Steuerung Ventil	Stromlos offen
mit	Flächensauggreifer FXCB
für	Doosan Robotics


ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Das Handling-Set FXCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Flächengreifsystem FXCB
- Flanschmodul MOD-FLAN (optional)
- Anschlusskabel ASK-B
- USB-Stick mit Software (optional)

Verfügbare Ersatzteile: Flanschmodul MOD-FLAN (optional), Anschlusskabel ASK-B, Maskenfolie MASK-FOL, Elektromagnetventil EMV, Dichtplatte DI-PL, Schalldämpfer SD

Verfügbares Zubehör: Vakuum- / Druckluftschlauch VSL

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Länge L1	331,00 mm
Länge L2	99,00 mm
Länge L	300,00 mm
Breite B1	159,00 mm
Breite B	130,00 mm
Höhe H1	137,40 mm
Höhe H2	20,00 mm
Höhe H	131,40 mm
Nenn Durchmesser dn	10,00 mm
Länge L3	102,00 mm

Konstruktionsdaten ROB-SET FXCB DOOSAN O20

Art.-Nr.: 10.01.43.00159

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	2,000 kg
Materialtyp	Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen	45
Saugvermögen (max.)	525,9 l/min
Produktfamilie	ROB-SET-FXCB
Traglast (vertikal)	80,0 N
Traglast (horizontal)	350,0 N
für	Doosan Robotics

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.43.00159

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.43.00159**

Typ		Artikelnummer
Elektromagnetventil	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
Schalldämpfer (quaderförmig)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vakuum-/Druckschalter	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Dichtplatte (FXCB/FMCB)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658

