

ベローズ真空パッド (円形)

## SAXB 80 ED-85 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.42.00014




### 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | エラストドゥールED   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 85.0 Shore A |
| サイズ          | 80.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| 接続           | G3/8-AG      |
| ニップル材質       | アルミ          |

SAXB 80 ED-85 G3/8-AG

真空パッドSAXBは、様々なサイズがラインアップされています。パッドにネジが糊付けされた状態で納品されます。



### デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 50.00 mm |
| 外径 D1        | 54.1 mm  |
| スレッド G1      | G3/8"-M  |
| グリップの長さ LG1  | 10.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 22.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 22.2 mm  |
| 径 Ds         | 81.0 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 91.0 mm  |

デザインデータ SAXB 80 ED-85 G3/8-AG



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.42.00014](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.42.00014)

Art.-Nr.: 10.01.42.00014



## 技術資料

| 属性            | 値                      |
|---------------|------------------------|
| 真空パッドの材質      | エラストドゥールED             |
| 材質の硬度 [ショアA]  | 85.0 Shore A           |
| ホース径（推奨） d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径（凸部）   | 32.5 mm                |
| 吸着力（-600mbar） | 150.00 N               |
| 質量            | 50.10 g                |
| 水平方向の力        | 176.0 N                |
| 水平方向の力 油性表面   | 155.0 N                |
| ボリューム         | 70.700 cm <sup>3</sup> |
| サイズ           | 80.00                  |
| 折りたたみ式本数      | 1.5                    |
| 接続            | G3/8-M                 |
| 製品ファミリー       | SAXB                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.42.00014](http://www.schmalz.co.jp/10.01.42.00014)

[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.42.00014](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.42.00014)