

Ventosa a soffietto (tonda)


SAXB 60 ED-85 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.42.00023



SAXB 60 ED-85 M10-AG

La ventosa a soffietto SAXB, disponibile in vari diametri, è fornita con un nipplo di collegamento sovrastampato ad incastro.



Dati di costruzione SAXB 60 ED-85 M10-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	M10-AG
Materiale del nipplo	Acciaio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	41,30 mm
Diametro esterno D1	49,4 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	14,5 mm
Diametro Ds	59,6 mm
Diametro Dmax(S)	66,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00023

Art.-Nr.: 10.01.42.00023

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	90,00 N
Peso	55,9 g
Forza laterale	105,0 N
Forza laterale superficie oleosa	81,0 N
Volume	31,900 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	M10-AG
Famiglia di prodotti	SAXB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.42.00023

