


Art.-Nr.: 10.01.44.00437



FQE Xc 220x80 SW130 O20


## Datos técnicos

| Atributo                        | Valor                         |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro de la tobera           | 1,3 mm                        |
| Peso                            | 0,810 kg                      |
| Diseño generador de vacío       | Módulo eyector SEP            |
| Tipo de material                | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Número de células de aspiración | 24                            |
| Función                         | controlled                    |
| Longitud L                      | 220,00 mm                     |
| Anchura B                       | 80,00 mm                      |
| Altura H                        | 80,40 mm                      |
| Número de eyectores             | 3                             |
| Válvula de mando                | Abierta sin corriente         |
| Tipo de válvula                 | Resistencia al flujo          |
| Forma                           | Generación de vacío integrada |

El plano aspirante FQE Xc se suministra como un producto listo para conectar. Se pueden solicitar garras personalizadas.

Repuestos disponibles: cable de conexión, manómetro de vacío, vacuostato, tubo de vacío, módulo eyector, resistencia al flujo, ventosa

Accesorios disponibles: cable de conexión, tubo de vacío, manómetro de vacío, interruptor de vacío/presión, Flexolink, articulaciones esféricas, filtro de vacío



Datos de diseño FQE Xc 220x80 SW130 O20

## Datos de diseño

| Atributo                   | Valor     |
|----------------------------|-----------|
| Longitud L                 | 220,00 mm |
| Anchura B                  | 80,00 mm  |
| Altura H1                  | 126,00 mm |
| Altura H2                  | 20,00 mm  |
| Altura H                   | 80,40 mm  |
| Diámetro nominal dn        | 10,00 mm  |
| Rosca G1                   | G1/4"-HE  |
| Rosca G2                   | M5-HE     |
| Tamaño del orificio d3     | 4,0 mm    |
| Cuadrícula de orificios Y1 | 62,4 mm   |
| Cuadrícula de orificios X1 | 202,4 mm  |
| Tamaño del orificio d4     | 4,0 mm    |



Art.-Nr.: 10.01.44.00437

**Datos técnicos**

| Atributo                                | Valor                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro de la tobera                   | 1,3 mm                        |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP               |
| Peso                                    | 0,810 kg                      |
| Consumo de aire [l/min]                 | 249,0 l/min                   |
| Tipo de material                        | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Válvula de mando                        | Abierta sin corriente         |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.44.00437](http://www.schmalz.com/10.01.44.00437)

**Datos de pedido accesorios 10.01.44.00437**

| Typ                            |                        | Número de artículo |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Cable de conexión              | ASK WB-M12-5 5000 K-4P | 21.04.05.00557     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 4-2 PU MI-TR       | 10.07.09.00001     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 6-4 PU MI-TR       | 10.07.09.00002     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 8-6 PU MI-TR       | 10.07.09.00003     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 10-7 PE MI-TR      | 10.07.09.00083     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 12-9 PU MI-TR      | 10.07.09.00037     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 14-11 PU MI-TR     | 10.07.09.00038     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 26-19 PVC-DS KL-TR | 10.07.09.00007     |
| Manómetro de vacío             | VAM 40 V U BAR         | 10.07.02.00046     |
| Vacue-/Presostatos             | VSi V D M8-4           | 10.06.02.00577     |
| Flexolink                      | FLK G1/4-IG G1/4-AG    | 10.01.03.00178     |
| Flexolink                      | FLK G1/2-IG G1/2-AG    | 10.01.03.00175     |
| Articulación esférica          | KGL G1/4-IG G1/4-AG    | 10.01.03.00110     |
| Articulación esférica          | KGL G1/2-IG G1/2-AG    | 10.01.03.00111     |
| Filtro de taza de vacío        | VFT G3/8-IG 80         | 10.07.01.00122     |
| Filtro de taza de vacío        | VFT G3/4-IG 80         | 10.07.01.00128     |
| Filtro de taza de vacío        | VFT G3/8-IG 100        | 10.07.01.00123     |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00437](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00437)

Art.-Nr.: 10.01.44.00437

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.44.00437**

| Typ                            |                        | Número de artículo |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Cable de conexión              | ASK B-M12-5 5000 K-5P  | 21.04.05.00080     |
| Cable de conexión              | ASK WB-M12-5 5000 K-4P | 21.04.05.00557     |
| Manómetro de vacío             | VAM 40 V U BAR         | 10.07.02.00046     |
| Vacue-/Presostatos             | VSi V D M8-4           | 10.06.02.00577     |
| Módulo eyector                 | SEP HF 2 13 22         | 10.02.01.01347     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 10-7 PE MI-TR      | 10.07.09.00083     |
| Tubo flexible de vacío (metro) | VSL 10-7 PU MI-TR      | 10.07.09.00084     |

