



FQE Xc 220x80 SW130 O20


技術資料

属性	価値
ノズル径	1.3 mm
質量	0.810 kg
真空発生器の実現	エジェクタモジュール SEP
材質種類	Oスポンジ、厚み20 mm
吸引セルの本数	24
製品仕様	鷹揚
グリッパーの長さ L	220.00 mm
幅B	80.00 mm
高さ H	80.40 mm
エジェクタ本数	3

エアグリッパー FQE Xcは、すぐに接続可能な製品として納品されます。ロボット接続用のフランジや電磁弁用ケーブルなどが付属し、セットアップの簡易化に寄与する「ロボセット」をご用意しています。

スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド、真空ゲージ、真空ホース、エジェクタ用真空カートリッジ、ワンタッチホースコネクタ

アクセサリ: 電気接続ケーブル、真空/圧力スイッチ、スプリングブランジャー、フレックスリンク、ボールジョイント、真空フィルタ



デザインデータ FQE Xc 220x80 SW130 O20

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	220.00 mm
幅B	80.00 mm
高さ H1	126.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	80.40 mm
呼び径 dn	10.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	M5-F
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	4.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	62.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.44.00437

技術資料

属性	値
ノズル径	1.3 mm
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
質量	0.810 kg
エア消費量 [l/min]	249.0 l/min
材質種類	オスポンジ、厚み20 mm
電磁弁	ノーマルオープン

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.44.00437

データアクセサリを注文する 10.01.44.00437

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
真空ホース (メートル)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
真空ホース (メートル)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
フレックスリンク	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
ボールジョイント	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
ボールジョイント	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
真空フィルター	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
真空フィルター	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
真空フィルター	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123

Art.-Nr.: 10.01.44.00437



スペアパーツの注文データ 10.01.44.00437

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
接続ケーブル	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
エジェクタモジュール	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

