


Art.-Nr.: 10.01.44.00441



FQE Xc 300x130 SW100 O20


Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,0 mm
Peso	1,210 kg
Diseño generador de vacío	Módulo eyector SEP
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración	35
Función	controlled
Longitud L	300,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H	73,80 mm
Número de eyectores	3
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Tipo de válvula	Resistencia al flujo
Forma	Generación de vacío integrada

El plano aspirante FQE Xc se suministra como un producto listo para conectar. Se pueden solicitar garras personalizadas.

Repuestos disponibles: cable de conexión, manómetro de vacío, vacuostato, tubo de vacío, módulo eyector, resistencia al flujo, ventosa

Accesorios disponibles: cable de conexión, tubo de vacío, manómetro de vacío, interruptor de vacío/presión, Flexolink, articulaciones esféricas, filtro de vacío



Datos de diseño FQE Xc 300x130 SW100 O20

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	300,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	129,40 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	73,80 mm
Diámetro nominal dn	20,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Rosca G2	M5-HE
Tamaño del orificio d3	4,0 mm
Cuadrícula de orificios Y1	112,4 mm
Cuadrícula de orificios X1	282,4 mm
Tamaño del orificio d4	4,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.44.00441

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,0 mm
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación PNP
Peso	1,210 kg
Consumo de aire [l/min]	249,0 l/min
Tipo de material	España abierta, altura 20 mm
Válvula de mando	Abierta sin corriente

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.44.00441

**Datos de pedido accesorios 10.01.44.00441**

Typ		Número de artículo
Cable de conexión	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Manómetro de vacío	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vacue-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Articulación esférica	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Articulación esférica	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Filtro de taza de vacío	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Filtro de taza de vacío	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
Filtro de taza de vacío	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00441

Art.-Nr.: 10.01.44.00441

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.44.00441**

Typ		Número de artículo
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cable de conexión	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Manómetro de vacío	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vacue-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Módulo eyector	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

