

Ventosa de fuelle (redonda)
SAXB 20 ED-85 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.42.00030




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Tamaño	20,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G3/8-IG
Material de la boquilla	Latón

SAXB 20 ED-85 G3/8-IG

La ventosa de fuelle SAXB, disponible en varios diámetros, se suministra con una boquilla de conexión moldeada.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	41,00 mm
Diámetro exterior D1	20,6 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	9,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,8 mm
Diámetro Ds	20,4 mm
Diámetro Dmax(S)	23,5 mm

Datos de diseño SAXB 20 ED-85 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00030

Art.-Nr.: 10.01.42.00030

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	8,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	18,00 N
Peso	41,9 g
Fuerza lateral	13,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	9,5 N
Volumen	1,900 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G3/8" -HE
Familia de productos	SAXB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.42.00030

