

Art.-Nr.: 10.01.45.00004



SBPG M 248 50 SVE


Schmalz ピンピッカー SBPGには、以下のバリエーションがあります。

- 空圧式真空発生器とスイベルモジュール内蔵
- スイベルモジュールなしの一体型空圧式真空発生器付属
- スイベルモジュールによる外部真空発生用
- スイベルモジュールなしの、外部真空発生用

## 技術資料

| 属性             | 価値        |
|----------------|-----------|
| 質量             | 0.520 kg  |
| 真空発生器の実現       | 外部真空発生    |
| グリッパーの長さ L     | 316.00 mm |
| Dmk            | 50.0 mm   |
| 種類             | 50-4-M6   |
| グリッパーの直径D (GR) | 45.0 mm   |

## デザインデータ



| 属性             | 価値        |
|----------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1    | 248.00 mm |
| グリッパーの長さ L     | 316.00 mm |
| 幅B             | 67.00 mm  |
| 呼び径 dn         | 10.00 mm  |
| Dmk            | 50.0 mm   |
| グリッパーの直径D (GR) | 45.0 mm   |

デザインデータ SBPG M 248 50 SVE

Art.-Nr.: 10.01.45.00004



## 技術資料

| 属性             | 値        |
|----------------|----------|
| 吸着力 (-600mbar) | 20.00 N  |
| 質量             | 0.520 kg |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.45.00004](http://www.schmalz.co.jp/10.01.45.00004)



## 発注データ アクセサリ 10.01.45.00004

| Typ          |                            | 本数             |
|--------------|----------------------------|----------------|
| バルブアセンブリ     | VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M | 10.01.45.00032 |
| バルブアセンブリ     | VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M | 10.01.45.00033 |
| 真空吸着パッド用ホルダー | HTR-S UNI RA               | 10.01.45.00005 |
| クイックチェンジアダプタ | SWA 45 SBPG                | 10.01.45.00104 |
|              | RFBP 50 50 SPB2            | 10.01.45.00094 |
|              | RFBP 100 58 SPB2           | 10.01.45.00088 |
|              | RFBP 100 58 O10            | 10.01.45.00089 |
|              | RFBP 120 120 SPB2          | 10.01.45.00082 |
|              | RFBP 120 120 O10           | 10.01.45.00083 |



## 発注データ スペアパーツ 10.01.45.00004

| Typ          |                      | 本数             |
|--------------|----------------------|----------------|
| ベル型真空パッド     | SVE 53 PU-55 G3/8-AG | 10.01.19.00257 |
| クイックチェンジアダプタ | SWA P/Pu 45 SBPG     | 10.01.45.00008 |
| 真空/正圧スイッチ    | VSi V D M8-4         | 10.06.02.00577 |

