

Art.-Nr.: 10.01.46.00114



FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2


## 技術資料

| 属性            | 価値                       |
|---------------|--------------------------|
| 質量            | 1.200 kg                 |
| 材質種類          | Oスポンジ、厚み10 mm            |
| グripperの長さ L  | 352.00 mm                |
| 幅B            | 130.00 mm                |
| 高さ H          | 26.50 mm                 |
| 呼び径 dn        | 12.00 mm                 |
| グripperの長さ L4 | 144.00 mm                |
| グripperの長さ L5 | 90.00 mm                 |
| デザイン          | 1x パッシブゾーン / 2x サクションゾーン |
| 配置吸引セル        | 3列、18mm                  |

大面積グリップシステムFELは、すぐに接続できる製品として提供されています。ご要望に応じて、カスタマイズされたグripperを提供します。

使用可能なスペアパーツシルフォーム

利用可能なアクセサリ：真空ホース、真空/圧力スイッチ、スプリングブランジャー、ボールジョイント、フランジモジュール、外部真空発生器、真空フィルター、バルブ、電磁弁、真空ゲージ



デザインデータ FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2

## デザインデータ

| 属性            | 価値        |
|---------------|-----------|
| グripperの長さ L1 | 377.70 mm |
| グripperの長さ L2 | 112.00 mm |
| グripperの長さ L  | 352.00 mm |
| 幅B            | 130.00 mm |
| 高さ H1         | 31.30 mm  |
| 高さ H2         | 10.00 mm  |
| 高さ H          | 26.50 mm  |
| 呼び径 dn        | 12.00 mm  |
| グripperの長さ L3 | 156.50 mm |
| グripperの長さ L4 | 144.00 mm |

Art.-Nr.: 10.01.46.00114



## 技術資料

| 属性                  | 値                        |
|---------------------|--------------------------|
| ノズル径                | 0.7 mm                   |
| 質量                  | 1.200 kg                 |
| PU=-0.3barの場合の真空到達率 | 104.0 l/min              |
| 材質種類                | オスポンジ、厚み10 mm            |
| 吸引セルの本数             | 26                       |
| デザイン                | 1x パッシブゾーン / 2x サクションゾーン |
| 配置吸引セル              | 3列、18mm                  |
| 真空度-300 mbar時の吸着力   | 140.00 N                 |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.46.00114](http://www.schmalz.co.jp/10.01.46.00114)



## データアクセサリを注文する 10.01.46.00114

| Typ        |                            | 製品コード          |
|------------|----------------------------|----------------|
| ロボットフランジ   | MOD-FLAN 130x90 FEL        | 10.01.46.00136 |
| コンパクトエジェクタ | SMPI 25 NO RD M12-5        | 10.02.02.03363 |
| 接続ケーブル     | ASK B-M12-5 5000 K-5P      | 21.04.05.00080 |
| 圧縮エア接続プレート | GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30 | 10.02.02.00917 |
| 圧縮エア接続プレート | GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25 | 10.02.02.00918 |
| 圧縮エア接続プレート | GP 4 SMP 15..20/SCP 20     | 10.02.02.00919 |
|            | NUT-STEI 11.5x8 M4-IG      | 25.09.06.00153 |
| スロットナット    | NUT-STEI 17x10.6 M6-IG     | 25.09.06.00048 |



## スペアパーツの注文データ 10.01.46.00114

| Typ             |                                      | 製品コード          |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| シーリングプレート(FEL)  | DI-PL 88.5x10 ZEL                    | 10.01.46.00071 |
| スリーブ            | HUEL 5.4-3.4x4-FEL                   | 10.01.46.00073 |
| シーリングコード        | DI-SCHN 2.5 NBR-70                   | 10.07.04.00166 |
| シーリングプレート       | DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL         | 10.01.46.00043 |
| セルフカットトラスネジ     | SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25           | 20.10.03.00008 |
| シーリングプレート (FEL) | DI-PL 195.5x128 3R18 LL-20x7 O10 PZ2 | 10.01.46.00115 |
| シーリングプレート (FEL) | DI-PL 156.5x128 P09                  | 10.01.46.00107 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.46.00114](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.46.00114)