

Art.-Nr.: 10.01.53.00053



技術資料


属性	価値
ノズル径	0.7 mm
真空発生器の実現	エジェクタモジュール SEP
材質種類	Oスポンジ、厚み20 mm
サイズ	3 18 22
グリッパーの長さ L	1234.00 mm
幅B	60.00 mm
配置吸引セル	1列、18mm

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

大面積グリッピングシステムFXP-60とFMP-60は、すぐに接続できる製品として提供されます。

- 使用可能なスペアパーツ：シーリングフォーム、エジェクターノズル、プラグ、サイレンサー、プッシュイン・フィッティング
- 利用可能なアクセサリー：外部真空発生器、フランジモジュール、真空チューブ、真空ゲージ、真空/圧力スイッチ、スプリングブランジャー、ボールジョイント、真空フィルター、バルブ

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	1224.00 mm
グリッパーの長さ L	1234.00 mm
幅B1	64.00 mm
幅B2	54.00 mm
幅B	60.00 mm
高さ H1	102.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	50.00 mm
グリッパーの長さ L3	115.00 mm
グリッパーの長さ L4	159.00 mm

デザインデータ FXP-60-SW70 1234 1R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.53.00053



技術資料

属性	値
質量	2.900 kg
エア消費量 [l/min]	300.0 l/min
材質種類	OSポンジ、厚み20 mm
吸引セルの本数	67
最大吸込量	425.0 l/min
製品ファミリー	FXP-FMP-60
アレンジメント	1R18
吸着面	スポンジ
250 mbarでの吸着力	433.00 N

空気消費量：動作圧力5 bar ポンプ回転数（最大）：動作圧力5bar 吸引力：吸引力の数値は、真空度-0.25barでの理論値です。実際の数値とは異なる場合があります。安全係数なしで表示されます。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.53.00053



データアクセサリを注文する 10.01.53.00053

Typ	製品コード
フレックスリンク	FLK G1/4-IG G1/4-AG 10.01.03.00178
フレックスリンク	FLK G1/4-AG G1/4-AG 10.01.03.00152
真空マノメーター	VAM 40 V DR BAR 10.01.44.00249
スプリングブランジャー	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG 10.01.02.00876
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR 10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR 10.07.09.00084
フランジプレート	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60 10.01.53.00029
ファスナーセット	SET FXP/FMP-60 10.01.53.00025
ロボットフランジ	MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60 10.01.53.00153



摩耗部品の注文データ 10.01.53.00053

Typ	製品コード
シーリングプレート(FXP/FMP-60)	DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20 10.01.53.00032

