


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Vakum jeneratörü tasarımı	Ejektör modülü SEP
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Boyut	2 13 22
Uzunluk L	442.00 mm
Genişlik B	60.00 mm
Düzenleme emme hücreleri	1 sıra, 18 mm

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

FXP-60 ve FMP-60 alan tutucu sistemleri bağlanmaya hazır ürün olarak mevcuttur.

- Mevcut yedek parçalar: Sızdırmazlık süngeri, ejektör nozulları, tapalar, susturucular, geçmeli vidalı rakorlar
- Mevcut aksesuarlar: Harici vakum jeneratörleri, flanş modülleri, vakum hortumu, vakum göstergeleri, vakum/basınç sensörleri, yaylı bağlantılar, bilyeli mafsallar, vakum filtreleri, valfler



Art.-Nr.: 10.01.53.00070

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	1.500 kg
Hava tüketimi [l/dak]	165.0 l/min
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	23
Vakum debisi (maks.)	270.0 l/min
Ürün ailesi	FXP-FMP-60
Düzenleme	1R18
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
250 mbar'da emme kuvveti	149.00 N

Hava tüketimi: Çalışma basıncı 5 bar Vakum debisi (maks.): Çalışma basıncı 5 bar Tutma kuvveti: Tutma kuvveti verileri -0,25 bar vakumda teorik değerlerdir. Gerçek değerler farklı olabilir. Güvenlik faktörleri olmadan verilmiştir.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.53.00070

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.53.00070**

Typ	Ürün numarası
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR
Yaylı piston	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR
Flanş plakası	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60
Montaj seti	SET FXP/FMP-60
Flanş modülü	MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.53.00070**

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FXP/FMP-60)	DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20
	10.01.53.00067

