

Ventosa a soffiETTO (tonda)

SAXB 40 ED-85 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.42.00044




SAXB 40 ED-85 M10-AG

La ventosa a soffiETTO SAXB, disponibile in vari diametri, è fornita con un nipplo di collegamento sovrastampato ad incastro.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	M10-AG
Materiale del nipplo	Acciaio



Dati di costruzione SAXB 40 ED-85 M10-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	28,80 mm
Diametro esterno D1	33,8 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	9,8 mm
Diametro Ds	39,4 mm
Diametro Dmax(S)	44,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00044

Art.-Nr.: 10.01.42.00044

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	18,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	42,00 N
Peso	24,4 g
Forza laterale	45,0 N
Forza laterale superficie oleosa	37,0 N
Volume	8,700 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SAXB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.42.00044

