

Art.-Nr.: 10.01.55.00001


**Dati tecnici**

Vuoto max.	-850 mbar
Tensione a 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz	200 - 300 V o 350 - 520 V
Capacità di aspirazione (max.)	10,000 m³/h
Volume del serbatoio	10,0 l
Generatore di vuoto di design	Pompa funzionante a secco EVE-TR
Larghezza B	457,00 mm
Altezza H	379,00 mm
con	Filtro
Forma	Inizio

VH-TR Start 10 10

L'unità di vuoto VH-TR Start viene fornita come prodotto finito per connessione.

- Pezzi di ricambio disponibili: vacuometro, kit di pezzi di ricambio per pompa del vuoto, pompa per vuoto, filtro, valvola antiritorno
- Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto, set di rulli

**Dati di costruzione**

Lunghezza L	673,00 mm
Larghezza B	457,00 mm
Altezza H	379,00 mm
Diametro esterno D	13,00 mm
con	Filtro

Dati di costruzione VH-TR Start 10 10



Art.-Nr.: 10.01.55.00001

**Dati tecnici**

Vuoto max.	-850 mbar
Tensione a 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tensione a 60 Hz	200 - 300 V o 350 - 520 V
Capacità di aspirazione (max.)	10,000 m³/h
Volume del serbatoio	10,0 l

**Dati di ordinazione accessori 10.01.55.00001**

Typ		Numero articolo
Articolo esterno - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00016

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.55.00001**

Typ		Numero articolo
Pompa a vuoto	EVE-TR 10 AC3	10.03.01.00137
Manometro per vuoto	VAM 63 V H BAR/PSI	10.07.02.00003
Valvola antiritorno	RSV 18 G1/2-IG MS	10.05.05.00003
Filtro della polvere	STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.55.00001**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-10	10.03.01.00132

