

Art.-Nr.: 10.01.55.00004




VH-TR Start 40 50

Teknik veriler

Maks. vakum	-850 mbar
50 Hz'de Gerilim	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Vakum debisi (maks.)	40,000 m ³ /h
Rezervuar hacmi	50,0 l
Vakum jeneratörü tasarımı	Kuru çalışan pompa EVE-TR
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	782,00 mm
ile	Filtre
Şekil	Başlangıç

VH-TR Start vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum monometresi, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti



Tasarım verileri VH-TR Start 40 50

Tasarım verileri

Uzunluk L	673,00 mm
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	782,00 mm
Dış çap D	25,00 mm
ile	Filtre



Art.-Nr.: 10.01.55.00004

**Teknik veriler**

Maks. vakum	-850 mbar
50 Hz'de Gerilim	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Vakum debisi (maks.)	40,000 m³/h
Rezervuar hacmi	50,0 l

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00004**

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR
Aksesuarlar	ZUB VH 4CAS

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00004**

Typ	Ürün numarası
Vakum pompası	EVE-TR 40 AC3
Vakum manometresi	VAM 67 V H-SE BAR/PSI
Çek valf	RSV 20 G3/4-IG MS
Toz filtresi	STF G3/4-IG N
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00004**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-40

