

Art.-Nr.: 10.01.55.00004




VH-TR Start 40 50

Dati tecnici

Vuoto max.	-850 mbar
Tensione a 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Capacità di aspirazione (max.)	40,000 m³/h
Volume del serbatoio	50,0 l
Generatore di vuoto di design	Pompa funzionante a secco EVE-TR
Larghezza B	457,00 mm
Altezza H	782,00 mm
con	Filtro
Forma	Inizio

L'unità di vuoto VH-TR Start viene fornita come prodotto finito per connessione.

- Pezzi di ricambio disponibili: vacuometro, kit di pezzi di ricambio per pompa del vuoto, pompa per vuoto, filtro, valvola antiritorno
- Accessori disponibili: tubo flessibile a vuoto, set di rulli



Dati di costruzione VH-TR Start 40 50

Dati di costruzione

Lunghezza L	673,00 mm
Larghezza B	457,00 mm
Altezza H	782,00 mm
Diametro esterno D	25,00 mm
con	Filtro

Art.-Nr.: 10.01.55.00004

**Dati tecnici**

Vuoto max.	-850 mbar
Tensione a 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Capacità di aspirazione (max.)	40,000 m³/h
Volume del serbatoio	50,0 l

**Dati di ordinazione accessori 10.01.55.00004**

Typ		Numero articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Articolo esterno - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.55.00004**

Typ		Numero articolo
Pompa a vuoto	EVE-TR 40 AC3	10.03.01.00142
Manometro per vuoto	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Valvola antiritorno	RSV 20 G3/4-IG MS	10.05.05.00004
Filtro della polvere	STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.55.00004**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135

