

Art.-Nr.: 10.01.55.00005


**Teknik veriler**

Maks. vakum	-850 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	80,000 m ³ /h
Rezervuar hacmi	100,0 l
Vakum jeneratörü tasarımı	Kuru çalışan pompa EVE-TR
Genişlik B	617,00 mm
Yükseklik H	858,00 mm
ile	Filtre
Şekil	Başlangıç

VH-TR Start 80 100

VH-TR Start vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum monometresi, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti

**Tasarım verileri**

Uzunluk L	823,00 mm
Genişlik B	617,00 mm
Yükseklik H	858,00 mm
Dış çap D	38,00 mm
ile	Filtre

Tasarım verileri VH-TR Start 80 100



Art.-Nr.: 10.01.55.00005

**Teknik veriler**

Maks. vakum	-850 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	80,000 m ³ /h
Rezervuar hacmi	100,0 l

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00005**

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR
Aksesuarlar	ZUB VH 4CAS

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00005**

Typ	Ürün numarası
Vakum pompası	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1
Vakum manometresi	VAM 67 V H-SE BAR/PSI
Çek valf	RSV 36 G1-1/4-IG MS
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00005**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR60/TR80

