


Art.-Nr.: 10.01.55.00011




VH-TR Plus 80 100

**Données techniques**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Vide max.                         | -850 mbar                            |
| Tension à 50 Hz                   | D230 V / Y400 V $\pm 10$ %           |
| Tension à 60 Hz                   | D265 V / Y460 V $\pm 10$ %           |
| Capacité d'aspiration (max.)      | 80,000 m <sup>3</sup> /h             |
| Fonction supplémentaire éjecteur  | Pressostat et vacuostat numérique    |
| Volume du réservoir               | 100,0 l                              |
| Construction d'un générateur vide | Pompes à vide à rotor sec EVE-TR     |
| Largeur B                         | 623,00 mm                            |
| Hauteur H                         | 857,00 mm                            |
| Fonction de l'éjecteur            | fonction d'économie d'air électrique |
| avec                              | Filtre                               |
| Forme                             | Plus                                 |

L'unité vide VH-TR Plus est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

- Pièces de rechange livrables : pressostat et vacuostat, kit de pièces d'usure pour pompe à vide, pompe à vide, filtre, vanne anti-retour
- Accessoires livrables : tuyau de vide, jeu de rouleaux



Données de construction VH-TR Plus 80 100

**Données de construction**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Longueur L           | 823,00 mm |
| Largeur B            | 623,00 mm |
| Hauteur H            | 857,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 38,00 mm  |
| avec                 | Filtre    |



Art.-Nr.: 10.01.55.00011

**Données techniques**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Vide max.                        | -850 mbar                            |
| Tension à 50 Hz                  | D230 V / Y400 V $\pm 10$ %           |
| Tension à 60 Hz                  | D265 V / Y460 V $\pm 10$ %           |
| Capacité d'aspiration (max.)     | 80,000 m <sup>3</sup> /h             |
| Fonction supplémentaire éjecteur | Pressostat et vacuostat numérique    |
| Volume du réservoir              | 100,0 l                              |
| Fonction de l'éjecteur           | fonction d'économie d'air électrique |

**Données de commande accessoires 10.01.55.00011**

| Typ                      |                        | Nombre d'article |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| Flexible de vide (mètre) | VSL 41-32 PVC-DS KL-TR | 10.07.09.00008   |
| Article externe - ERP-CN | ZUB VH 4CAS            | 10.01.27.02333   |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.55.00011**

| Typ                                 |                                     | Nombre d'article |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Pompe à vide                        | EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1              | 10.03.01.00321   |
| Vacuostats/pressostats forme d cube | VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL             | 10.06.02.00883   |
| Jeu d'assemblage                    | SET VS EIN V/VP10 W-D               | 10.06.02.00863   |
| Clapet anti-retour                  | RSV 36 G1-1/4-IG MS                 | 10.05.05.00006   |
| Filtre à poussière                  | STF G1-1/4-IG N                     | 10.07.01.00008   |
| Elément filtrant (ronde)            | FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN | 10.07.01.00018   |

**Données de commande pièces d'usure 10.01.55.00011**

| Typ                         |                   | Nombre d'article |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Jeu de pièces d'usure pompe | VST EVE-TR60/TR80 | 22.09.01.00031   |

