


VH-TR Plus 80 100

Teknik veriler

Maks. vakum	-850 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	80,000 m ³ /h
Ek fonksiyon ejektörü	Vakum anahtarı dijital
Rezervuar hacmi	100,0 l
Vakum jeneratörü tasarımı	Kuru çalışan pompa EVE-TR
Genişlik B	623,00 mm
Yükseklik H	857,00 mm
Ejektörün işlevselliği	elektrikli hava tasarruf fonksiyonu
ile	Filtre
Şekil	Artı

VH-TR Plus vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum sensörü, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti



Tasarım verileri VH-TR Plus 80 100

Tasarım verileri

Uzunluk L	823,00 mm
Genişlik B	623,00 mm
Yükseklik H	857,00 mm
Dış çap D	38,00 mm
ile	Filtre

Art.-Nr.: 10.01.55.00011

**Teknik veriler**

Maks. vakum	-850 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	80,000 m ³ /h
Ek fonksiyon ejektörü	Vakum anahtarı dijital
Rezervuar hacmi	100,0 l
Ejektörün işlevselliği	elektrikli hava tasarruf fonksiyonu

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00011**

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR
Aksesuarlar	ZUB VH 4CAS

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00011**

Typ	Ürün numarası
Vakum pompası	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1
Vacuum/pressure switch cube shape	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
Montaj seti	SET VS EIN V/VP10 W-D
Çek valf	RSV 36 G1-1/4-IG MS
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00011**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR60/TR80

