

Ventosa de fuelle (redonda)

SAXB 120 ED-85 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.42.00060




SAXB 120 ED-85 G1/4-IG

La ventosa de fuelle SAXB, disponible en varios diámetros, se suministra con una boquilla de conexión moldeada.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Tamaño	120,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4-IG
Material de la boquilla	Latón



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	72,80 mm
Diámetro exterior D1	95,0 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	15,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	32,0 mm
Diámetro Ds	120,6 mm
Diámetro Dmax(S)	131,0 mm

Datos de diseño SAXB 120 ED-85 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00060

1

Ventosa de fuelle (redonda)

SAXB 120 ED-85 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.42.00060



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	8,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	67,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	275,00 N
Peso	127,50 g
Fuerza lateral	479,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	380,0 N
Volumen	251,700 cm ³
Tamaño	120,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4"-HE
Familia de productos	SAXB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.42.00060



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00060

2