

Art.-Nr.: 10.01.55.00016




### 技術資料

最大真空	-980 mbar
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
吸込量 (最大)	63.000 m <sup>3</sup> /h
タンク容量	100.0 l
真空発生の実現	油回転ポンプ EVE-OG
幅B	623.00 mm
高さ H	862.00 mm
と	フィルター付き
デザイン	スタート

VH-OG Start 63 100

真空ユニットVH-OG Startは、接続すればすぐ使える製品としてお届けします。

- 利用可能なスペアパーツ：真空ゲージ、油/オイル、真空ポンプ用消耗品キット、真空ポンプ、フィルター、逆止弁
- 利用可能なアクセサリ：真空ホース、ローラーセット



### デザインデータ


グリッパーの長さ L	823.00 mm
幅B	623.00 mm
高さ H	862.00 mm
外径D	38.00 mm
と	フィルター付き

デザインデータ VH-OG Start 63 100


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.55.00016](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.55.00016)

1

Art.-Nr.: 10.01.55.00016

 技術資料

最大真空	-980 mbar
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
吸込量 (最大)	63.000 m <sup>3</sup> /h
タンク容量	100.0 l

 発注データ アクセサリ 10.01.55.00016

Typ		本数
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038
真空ホース (メートル)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
アクセサリ	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

 発注データ スペアパーツ 10.01.55.00016

Typ		本数
真空ポンプ	EVE-OG 63 AC3	10.03.02.00027
油/オイル/含油	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
真空マンオメーター	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
ダストフィルター	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

 発注データ ウェアパーツ 10.01.55.00016

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055