

Ventosa a soffietto (tonda)

SAXB 120 ED-85 RA




Art.-Nr.: 10.01.42.00063



SAXB 120 ED-85 RA

La ventosa a soffietto SAXB, disponibile in vari diametri, è fornita con un nipplo di collegamento sovrastampato ad incastro.



Dati di costruzione SAXB 120 ED-85 RA

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	120,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	RA
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Altezza H	72,50 mm
Diametro esterno D1	95,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	32,0 mm
Diametro Ds	120,6 mm
Lunghezza L4	31,80 mm
Diametro Dmax(S)	131,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00063

Art.-Nr.: 10.01.42.00063

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	8,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	67,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	275,00 N
Peso	126,00 g
Forza laterale	479,0 N
Forza laterale superficie oleosa	380,0 N
Volume	251,700 cm ³
Misura	120,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	Adatt. rettango.
Famiglia di prodotti	SAXB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

