


Art.-Nr.: 10.01.42.00063



SAXB 120 ED-85 RA

La ventosa de fuelle SAXB, disponible en varios diámetros, se suministra con una boquilla de conexión moldeada.



Datos de diseño SAXB 120 ED-85 RA

Datos técnicos

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Tamaño	120,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	RA
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Altura H	72,50 mm
Diámetro exterior D1	95,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	32,0 mm
Diámetro Ds	120,6 mm
Longitud L4	31,80 mm
Diámetro Dmax(S)	131,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.42.00063

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	8,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	67,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	275,00 N
Peso	126,00 g
Fuerza lateral	479,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	380,0 N
Volumen	251,700 cm ³
Tamaño	120,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	Adapt. rectangu.
Familia de productos	SAXB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

