

Art.-Nr.: 10.01.55.00020




VH-OG Plus 21 30

技術資料

属性	価値
最大真空	-980 mbar
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ±10 %
吸込量（最大）	21.000 m³/h
オプション仕様	真空スイッチ デジタル
タンク容量	30.0 l
真空発生器の実現	油回転ポンプ EVE-OG
幅B	457.00 mm
高さ H	711.00 mm
運転モード	電気式エアセービング機能
と	フィルター付き
デザイン	プラス

真空ユニットVH-OG Plusは、接続すればすぐに使える製品としてお届けします。

- 利用可能なスペアパーツ：真空スイッチ、油/オイル、真空ポンプ用消耗品キット、真空ポンプ、フィルター、逆止弁
- 利用可能なアクセサリ：真空ホース、ローラーセット



デザインデータ VH-OG Plus 21 30

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	521.00 mm
幅B	457.00 mm
高さ H	711.00 mm
外径D	25.00 mm
と	フィルター付き

Art.-Nr.: 10.01.55.00020



技術資料

属性	価値
最大真空	-980 mbar
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
吸込量 (最大)	21.000 m ³ /h
オプション仕様	真空スイッチ デジタル
タンク容量	30.0 l
運転モード	電気式エアセービング機能



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.55.00020



発注データ アクセサリ 10.01.55.00020

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041
アクセサリ	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333



発注データ スペアパーツ 10.01.55.00020

Typ		本数
真空ポンプ	EVE-OG 21 AC3	10.03.02.00112
油/オイル/含油	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL	10.06.02.00883
真空フィルター	STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017



発注データ ウェアパーツ 10.01.55.00020

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-21	10.03.02.00115

