




VR 07

Inline ejektör VR, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri VR 07

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Hava tüketimi emiş	21.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	14.0 l/min

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	16.00 mm
Uzunluk L	35.00 mm
Yükseklik H1	29.80 mm
Yükseklik H2	4.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG3	5.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Diş G3	M5-M

Art.-Nr.: 10.02.01.00001




Teknik veriler


Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Ağırlık	15.0 g
Hava tüketimi emiş	0.741 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.494 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	VR




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00001

Art.-Nr.: 10.02.01.00001



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
VR	480.00	630.00	780.00	840.00	870.00	860.00	850.00	835.00



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
VR 05	0.37	0.73	1.53	2.55	3.83	5.55	7.84	12.61	27.25
VR 07	0.21	0.41	0.84	1.41	2.17	3.17	4.77	7.79	15.65
VR 09	0.10	0.22	0.49	0.81	1.25	1.83	2.75	4.45	8.62



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
VR 05	8.00	7.00	6.50	6.00	5.70	5.00	4.00	2.00	0.30	0.10
VR 07	14.00	13.00	12.50	11.00	9.50	7.40	5.00	3.00	0.45	0.20
VR 09	24.00	23.00	21.00	19.00	16.00	12.00	8.00	5.00	1.10	0.24



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00001



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00001