

Art.-Nr.: 10.02.01.00080




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille de buse	40,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)	135,000 m ³ /h

SEC-400

L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	95,00 mm
Longueur L	35,00 mm
Diamètre extérieur D1	75,0 mm
Diamètre extérieur D2	52,0 mm
Diamètre extérieur D	84,00 mm
Filetage G2	G3/8"-F
Longueur du filetage LG3	14,0 mm
Espacement des trous X1	72,0 mm
Filetage G3	M4-F

Données de construction SEC-400

Art.-Nr.: 10.02.01.00080



Données techniques

Attribut	Valeur
Vide max.	-0,738 inHg
Poids propre	0,525 kg
Consommation d'air aspiration	17,657 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	135,000 m ³ /h
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	-20 ... 80 °C
Capacité d'aspiration max.	79,456 cfm
Famille de produits	SEC

Indication : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00080

