




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille de buse	75,0 mm
Capacité d'aspiration (max.)	518,400 m ³ /h

SEC-750

L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	180,00 mm
Longueur L	65,00 mm
Diamètre extérieur D1	125,0 mm
Diamètre extérieur D2	100,0 mm
Diamètre extérieur D	140,00 mm
Filetage G2	G1/2"-F
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	126,0 mm
Filetage G3	M6-F

Données de construction SEC-750



Art.-Nr.: 10.02.01.00081



Données techniques

Attribut	Valeur
Vide max.	-0,147 inHg
Poids propre	2,350 kg
Consommation d'air aspiration	27,191 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	518,400 m ³ /h
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	-20 ... 80 °C
Capacité d'aspiration max.	305,112 cfm
Famille de produits	SEC

Indication : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00081

