

Art.-Nr.: 10.01.42.00099



SAXB 50 ED-85 M16-AG


La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	M16-AG
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	36,90 mm
Diamètre extérieur D1	43,2 mm
Filetage G1	M16-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	11,6 mm
Diamètre Ds	49,6 mm
Diamètre Dmax(S)	55,0 mm



Données de construction SAXB 50 ED-85 M16-AG

Art.-Nr.: 10.01.42.00099

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	22,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	58,00 N
Poids propre	37,40 g
Force latérale	78,0 N
Force latérale surface huileuse	67,0 N
Volume	18,900 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	M16-M
Famille de produits	SAXB

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.42.00099

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00099