

Art.-Nr.: 10.01.43.00001



FXCB-SW110 300 3R18 O2O VSi NO


協働ロボット向け真空グリッパー FXCBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
ノズル径	1.1 mm
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
質量	2.000 kg
真空発生器の実現	エジェクタモジュール SEP
製品仕様：グリッパー	真空圧力スイッチ VSi
製品仕様エリアグリッパー	1x コントロールバルブ 真空破壊/ブローオフ
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H	131.40 mm
アレンジメント	3R18

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	331.00 mm
グリッパーの長さ L2	99.00 mm
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B1	159.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	137.40 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	131.40 mm
呼び径 dn	10.00 mm
グリッパーの長さ L3	102.00 mm



デザインデータ FXCB-SW110 300 3R18 O2O VSi NO

Art.-Nr.: 10.01.43.00001



技術資料

属性	値
質量	2.000 kg
材質種類	オスポンジ、厚み20 mm
吸引セルの本数	45
最大吸込量	354.0 l/min



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.43.00001



データアクセサリを注文する 10.01.43.00001

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
分岐ケーブル	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
分岐ケーブル	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
接続ケーブル	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084



スペアパーツの注文データ 10.01.43.00001

Typ		製品コード
マスキングフィルム	MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR	10.01.11.03375
シーリングプレート(FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658
サイレンサ (箱型)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
ハウジング (複雑な形状)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCM	10.01.43.00021