

Art.-Nr.: 10.01.43.00064



ROB-SET FXCB UR O20

**Dati tecnici**


| Attributo                 | Valore                |
|---------------------------|-----------------------|
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN      |
| Tipo                      | 3,5,10,16             |
| Valvola di controllo      | Aperto senza corrente |
| con                       | presa ad area FXCB    |
| per                       | Robot universali      |

Il set per la manipolazione FXCB viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Sistema di presa ad area FXCB
- Modulo flangia MOD-FLAN (opzionale)
- Cavo di connessione ASK-B
- Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: modulo flangia MOD-FLAN (opzionale), cavo di connessione ASK-B, stagnola anteriore MASK-FOL, valvola elettromagnetica EMV, piastra di tenuta DI-PL, silenziatore SD

Accessori disponibili: tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL



Dati di costruzione ROB-SET FXCB UR O20

**Dati di costruzione**

| Attributo            | Valore    |
|----------------------|-----------|
| Lunghezza L1         | 331,00 mm |
| Lunghezza L2         | 99,00 mm  |
| Lunghezza L          | 300,00 mm |
| Larghezza B1         | 159,00 mm |
| Larghezza B          | 130,00 mm |
| Altezza H1           | 137,40 mm |
| Altezza H2           | 20,00 mm  |
| Altezza H            | 131,40 mm |
| Diametro nominale dn | 10,00 mm  |
| Lunghezza L3         | 102,00 mm |



Art.-Nr.: 10.01.43.00064

**Dati tecnici**

| Attributo                              | Valore                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| Peso                                   | 2,000 kg               |
| Tipo di materiale                      | Gomma O, Altezza 20 mm |
| Numero di celle di aspirazione         | 45                     |
| Capacità di aspirazione (max.)         | 525,9 l/min            |
| Famiglia di prodotti                   | ROB-SET-FXCB           |
| Capacità di carico (verticale)         | 80,0 N                 |
| Capacità di sollevamento (orizzontale) | 350,0 N                |
| per                                    | Robot universali       |

A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.43.00064](http://www.schmalz.com/10.01.43.00064)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.43.00064**

| Typ                              |                                   | codice articolo |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Lamiera maschera                 | MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR      | 10.01.11.03375  |
| Valvola elettromagnetica         | EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC  | 10.01.11.03420  |
| Piastra di tenuta (FX/FM)        | DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE | 10.01.11.03658  |
| Dispositivo silenziatore (quadr) | SD 97x34x20 FXCB                  | 10.01.43.00005  |
| Vacuostato/pressostato           | VSi V D M8-4                      | 10.06.02.00577  |

