

presa a vuoto ad area

## FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi



Art.-Nr.: 10.01.43.00071




### Dati tecnici

| Attributo                                   | Valore                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Diametro dell'ugello                        | 1,5 mm                               |
| Vacuostato in costruzione                   | Interruttore PNP                     |
| Peso                                        | 1,669 kg                             |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Vacuostato a vuoto e pressostato VSi |
| Lunghezza L                                 | 297,00 mm                            |
| Larghezza B                                 | 123,20 mm                            |
| Altezza H                                   | 158,00 mm                            |
| Disposizione                                | 3R54                                 |

FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

Il sistema di presa ad area FMCB viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.



### Dati di costruzione

| Attributo            | Valore    |
|----------------------|-----------|
| Lunghezza L1         | 331,00 mm |
| Lunghezza L2         | 114,40 mm |
| Lunghezza L          | 297,00 mm |
| Larghezza B1         | 159,00 mm |
| Larghezza B          | 123,20 mm |
| Altezza H1           | 164,00 mm |
| Altezza H2           | 47,00 mm  |
| Altezza H            | 158,00 mm |
| Diametro esterno D   | 32,00 mm  |
| Diametro nominale dn | 10,00 mm  |

Dati di costruzione FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00071](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00071)

presa a vuoto ad area

## FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi



Art.-Nr.: 10.01.43.00071



### Dati tecnici

| Attributo                              | Valore   |
|----------------------------------------|----------|
| Peso                                   | 1,669 kg |
| Numero di celle di aspirazione         | 15       |
| Famiglia di prodotti                   | FMCB     |
| Capacità di carico (verticale)         | 80,0 N   |
| Capacità di sollevamento (orizzontale) | 350,0 N  |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.43.00071](http://www.schmalz.com/10.01.43.00071)



### Ordinare gli accessori dati 10.01.43.00071

| Typ                               |                            | codice articolo |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Cavo di connessione               | ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR | 21.04.05.00350  |
| Distributore di collegamento      | ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8  | 21.04.05.00361  |
| Distributore di collegamento      | ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8  | 21.04.05.00362  |
| Cavo di connessione               | ASK B-M12-8 5000 K-8P      | 21.04.05.00079  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 42-32 PU-DS-AS TR      | 10.07.09.00036  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 10-7 PU MI-TR          | 10.07.09.00084  |
| Valvola elettromagnetica          | EMVP 32 24V-DC 3/2 NO      | 10.05.02.00068  |



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.43.00071

| Typ                              |                                | codice articolo |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo)      | SPB2 40 SI-55 P                | 10.01.06.03126  |
| Resistenza di flusso             | SW 150 P 7.3                   | 10.05.04.00093  |
| Alloggiamento (geometria compl.) | GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB | 10.01.43.00021  |
| Vacuostato/pressostato           | VSi V D M8-4                   | 10.06.02.00577  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00071](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00071)