

Art.-Nr.: 10.01.43.00072



FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO


El sistema de planos aspirantes FXCB se suministra como producto listo para conectar.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,5 mm
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación NPN
Peso	2,200 kg
Diseño generador de vacío	Módulo eyector SEP
Función adicional plano aspirante	1x válvula de mando vacío / soplado
Longitud L	297,00 mm
Anchura B	123,20 mm
Altura H	158,00 mm
Disposición	3R54
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Tipo de válvula	Resistencia al flujo

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	331,00 mm
Longitud L2	114,40 mm
Longitud L	297,00 mm
Anchura B1	159,00 mm
Anchura B	123,20 mm
Altura H1	164,00 mm
Altura H2	47,00 mm
Altura H	158,00 mm
Diámetro nominal dn	10,00 mm
Longitud L3	102,00 mm



Datos de diseño FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Art.-Nr.: 10.01.43.00072

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	2,200 kg
Número de células de aspiración	15
Capacidad de aspiración máx.	354,0 l/min
Familia de productos	FXCB
Capacidad de carga (vertical)	80,0 N
Capacidad de elevación (horizontal)	350,0 N

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.43.00072

**Datos de pedido accesorios 10.01.43.00072**

Typ		Número de artículo
Cable de conexión	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Distribuidor de conexiones	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
Distribuidor de conexiones	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
Cable de conexión	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.43.00072**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126
Resistencia al flujo	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
Carcasa (geometría compleja)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB	10.01.43.00021
Vacue-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Silenciador (rectangular)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005

